

Garant**Reversinis gilintuvas 180°, Maksimalus gilinimo Ø D: 33mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	217180 33
GTIN	4045197196958
Produktų klasė	210

Aprašymas**Modelis:****Su viena pjovimo briauna (z = 1).****Pastaba:**

Dydis e = programavimo dydis (informacija puslapio apačioje). GARANT dinamometrinis raktas TQ Nr. **211750 dyd. 3,0** naudojamas su antgaliu Nr. **674252 dyd. 15IP**.

Techninis aprašymas

Programuotas matmuo e	6,65 mm
Iškyšos ilgis L ₁	102 mm
Mažiausias Ø d _{min}	21 mm
Keičiamų plokštelių varžtas	219844 (15IP; 3,0 Nm)
Riebokšlio Ø D ₁	25 mm
Koto Ø D _s h ₆	20 mm
L ₂	82 mm
Koto tipas	Whistle Notch
Gilinimo Ø D	33 mm
L ₃	75 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	1
Tinkamos keičiamos plokštelės	260150

Vidinis aušinimas	taip
Bendras ilgis L	152 mm
Įrankių keitimas	PowerCard
Produkto rūšis	Gilintuvas

Priedai

Užveržimo varžtas	219844
Precizinis antgalis Torx Plus® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx Plus® profilis 15IP	674252 15IP
Dinamometrinis atsuktuvus, fiksuotas Nustatytas sukimo momentas 3,0 Nm	211750 3,0