

**Garant**

**Frezavimo galvutė 45° dešininė, su tvirtinimo kiauryme, Ø D / pjovimo dantų skaičius Z: 63/6mm**

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	214200 63/6
GTIN	4045197131423
Produktų klasė	210

**Aprašymas****Pastaba:**

Naudokite GARANT dinamometrinių raktų TQ Nr. **211750 dyd. 5,7** su geležte Nr. **674252 dyd. 20IP**.

**Techninis aprašymas**

Bendras ilgis $L_{\text{viso}}$	40 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	SE.. 1204..
Pjovimo briaunos $\varnothing D_c$	63 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	219800 (20IP; 5,7 Nm)
Tvirtinimo kiaurymės $\varnothing$	22 mm
maksimalus išorinis $\varnothing D_{\text{maks.}}$	75 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	6
Koto tipas	su tvirtinimo kiauryme

Reguliuojamas kampas $\kappa$	45 laipsniai
Pjovimo briaunų išdėstymas	nevienodas
Vidinis aušinimas	taip
Pjovimo technika	MTC
Įrankių keitimas	PowerCard
Produkto rūšis	Galinė freza

## Priedai

Dinamometrinis atsuktuvus, fiksuotas Nustatytas sukimo momentas 5,7 Nm	211750 5,7
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 10 vnt.	219800
Precizinis antgalis Torx Plus® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx Plus® profilis 20IP	674252 20IP