

**Garant**

**Frezavimo galvutė 45°, su tvirtinimo kiauryme, Ø D / pjovimo dantų skaičius  
Z: 80/10mm**

**Užsakymo data**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 214400 80/10  |
| GTIN             | 4045197131805 |
| Produktų klasė   | 210           |

**Aprašymas****Modelis:**

Didelis pjovimo briaunų skaičius maksimaliam produktyvumui. Puikus derinys minkštam pjovimui, sunaudojant nedaug galios.

**Privalumai:****Didžiausias našumas dėl:**

- **Maksimalus pjovimo greitis.**
- **Maksimalios pastūmos.**
- **Trumpas apdirbimo laikas.**

**Pastaba:**

GARANT dinamometrinis raktas TQ Nr. **211750 dyd. 1,5** naudojamas su antgaliu Nr. **674252 dyd. 8IP**.

**Techninis aprašymas**

|                               |           |
|-------------------------------|-----------|
| Tinkamos keičiamos plokštelės | SD.. 0903 |
| Tvirtinimo kiaurymės Ø        | 27 mm     |

|                                                                     |                          |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys                                 | 219809 (8IP; 1,5 Nm)     |
| $\varnothing D_3$                                                   | 88 mm                    |
| Bendras ilgis $L_{\text{viso}}$                                     | 50 mm                    |
| maksimalus išorinis $\varnothing D_{\text{maks.}}$                  | 88,2 mm                  |
| Pjovimo briaunos $\varnothing D_c$                                  | 80 mm                    |
| Pjovimo briaunų skaičius Z                                          | 10                       |
| Apskritiminis interpoliavimo frezavimas $a_p$                       | 1,5 mm                   |
| Nuožulos kampas $\alpha_{\text{max}}$                               | 0,37 mm                  |
| Apskritiminio interpoliavimo frezavimo $\varnothing D_{\text{min}}$ | 168 mm                   |
| Nuožulos ilgis L, skirtas $\alpha_{\text{max}}$                     | 77,5 mm                  |
| Apskritiminio interpoliavimo frezavimo $\varnothing D_{\text{max}}$ | 174 mm                   |
| Koto tipas                                                          | su tvirtinimo kiauryme   |
| Reguliuojamas kampas $\kappa$                                       | 45 laipsniai             |
| frezų naudojimas                                                    | Nuožulnus frezavimas     |
| frezų naudojimas                                                    | Apskritiminis frezavimas |
| Vidinis aušinimas                                                   | taip                     |
| įrankių keitimas                                                    | PowerCard                |
| Produkto rūšis                                                      | Galinė freza             |

## Priedai

|                                                                                  |            |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Dinamometrinis atsuktuvai, fiksuotas Nustatytas sukimo momentas 1,5 Nm           | 211750 1,5 |
| Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 10 vnt.                                      | 219809     |
| Precizinis antgalis Torx Plus® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx Plus® profilis 8IP | 674252 8IP |