

**Garant**

**Frezavimo galvutė 45°, su tvirtinimo kiauryme, Ø D / pjovimo dantų skaičius Z: 50/6mm**

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	214400 50/6
GTIN	4045197131744
Produktų klasė	210

**Aprašymas****Modelis:**

Didelis pjovimo briaunų skaičius maksimaliam produktyvumui. Puikus derinys minkštam pjovimui, sunaudojant nedaug galios.

**Privalumai:****Didžiausias našumas dėl:**

- **Maksimalus pjovimo greitis.**
- **Maksimalios pastūmos.**
- **Trumpas apdirbimo laikas.**

**Pastaba:**

GARANT dinamometrinis raktas TQ Nr. **211750 dyd. 1,5** naudojamas su antgaliu Nr. **674252 dyd. 8IP**.

**Techninis aprašymas**

Tvirtinimo kiaurymės Ø	22 mm
Bendras ilgis L <sub>viso</sub>	40 mm

maksimalus išorinis $\varnothing D_{\text{maks.}}$	58,2 mm
$\varnothing D_3$	58 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	SD.. 0903
Pjovimo briaunos $\varnothing D_c$	50 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	219809 (8IP; 1,5 Nm)
Pjovimo briaunų skaičius Z	6
Nuožulos kampas $\alpha_{\text{max}}$	0,6 mm
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo $\varnothing D_{\text{min}}$	108 mm
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo $\varnothing D_{\text{max}}$	114 mm
Nuožulos ilgis L, skirtas $\alpha_{\text{max}}$	47,5 mm
Apskritiminis interpoliavimo frezavimas $a_p$	1,5 mm
Koto tipas	su tvirtinimo kiauryme
Reguliuojamas kampas $\kappa$	45 laipsniai
frezų naudojimas	Nuožulnus frezavimas
frezų naudojimas	Apskritiminis frezavimas
Vidinis aušinimas	taip
Įrankių keitimas	PowerCard
Produkto rūšis	Galinė freza

## Priedai

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 10 vnt.	219809
Precizinis antgalis Torx Plus® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx Plus® profilis 8IP	674252 8IP
Dinamometrinis atsuktuvus, fiksuotas Nustatytas sukimo momentas 1,5 Nm	211750 1,5