

**Garant**

**Frezavimo galvutė 45°, Weldon kotas, Ø D / pjovimo dantų skaičius Z:  
20/3mm**

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	214395 20/3
GTIN	4045197221629
Produktų klasė	210

**Aprašymas****Modelis:**

Didelis pjovimo briaunų skaičius maksimaliam produktyvumui. Puikus derinys minkštam pjovimui, sunaudojant nedaug galios.

**Privalumai:****Didžiausias našumas dėl:**

- **Maksimalus pjovimo greitis.**
- **Maksimalios pastūmos.**
- **Trumpas apdirbimo laikas.**

**Pastaba:**

GARANT dinamometrinis raktas TQ Nr. **211750 dyd. 1,5** naudojamas su antgaliu Nr. **674252 dyd. 8IP**.

**Techninis aprašymas**

Bendras ilgis $L_{\text{viso}}$	90 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	SD.. 0903
Iškyšos ilgis $L_1$	40 mm
maksimalus išorinis $\varnothing D_{\text{maks.}}$	28,2 mm
Pjovimo briaunos $\varnothing D_c$	20 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	219809 (8IP; 1,5 Nm)
Koto $\varnothing D_s, h_6$	20 mm

Pjovimo briaunų skaičius Z	3
Nuožulos kampas $\alpha_{\max}$	1,64 mm
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo $\varnothing D_{\min}$	48 mm
Nuožulos ilgis L, skirtas $\alpha_{\max}$	17,5 mm
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo $\varnothing D_{\max}$	54 mm
Apskritiminis interpoliavimo frezavimas $a_p$	1,5 mm
$\varnothing D_3$	28 mm
Koto tipas	Weldon kotas
Reguliuojamas kampas $\kappa$	45 laipsniai
frezų naudojimas	Apskritiminis frezavimas
frezų naudojimas	Nuožulnus frezavimas
Vidinis aušinimas	taip
įrankių keitimas	PowerCard
Produkto rūšis	Galinė freza

## Priedai

Precizinis antgalis Torx Plus® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx Plus® profilis 8IP	674252 8IP
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 10 vnt.	219809
Dinamometrinis atsuktuvė, fiksuotas Nustatytas sukimo momentas 1,5 Nm	211750 1,5