

Garant

**Frezavimo galvutė 45°, su tvirtinimo kiauryme, Ø D / pjovimo dantų skaičius
Z: 50/8mm**

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	214400 50/8
GTIN	4045197131751
Produktų klasė	210

Aprašymas**Modelis:**

Didelis pjovimo briaunų skaičius maksimaliam produktyvumui. Puikus derinys minkštam pjovimui, sunaudojant nedaug galios.

Privalumai:**Didžiausias našumas dėl:**

- **Maksimalus pjovimo greitis.**
- **Maksimalios pastūmos.**
- **Trumpas apdirbimo laikas.**

Pastaba:

GARANT dinamometrinis raktas TQ Nr. **211750 dyd. 1,5** naudojamas su antgaliu Nr. **674252 dyd. 8IP**.

Techninis aprašymas

Tvirtinimo kiaurymės Ø	22 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	SD.. 0903

Pjovimo briaunos $\varnothing D_c$	50 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	219809 (8IP; 1,5 Nm)
$\varnothing D_3$	58 mm
maksimalus išorinis $\varnothing D_{maks.}$	58,2 mm
Bendras ilgis L_{viso}	40 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	8
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo $\varnothing D_{max}$	114 mm
Nuožulos ilgis L, skirtas α_{max}	47,5 mm
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo $\varnothing D_{min}$	108 mm
Apskritiminis interpoliavimo frezavimas a_p	1,5 mm
Nuožulos kampas α_{max}	0,6 mm
Koto tipas	su tvirtinimo kiauryme
Reguliuojamas kampas κ	45 laipsniai
frezų naudojimas	Nuožulnus frezavimas
frezų naudojimas	Apskritiminis frezavimas
Vidinis aušinimas	taip
įrankių keitimas	PowerCard
Produkto rūšis	Galinė freza

Priedai

Precizinis antgalis Torx Plus® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx Plus® profilis 8IP	674252 8IP
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 10 vnt.	219809
Dinamometrinis atsuktuvė, fiksuotas Nustatytas sukimo momentas 1,5 Nm	211750 1,5