



Freza 90° MECX, Cilindrinis kotas, Ø D / pjovimo dantų skaičius Z: 12/2mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	227100 12/2
GTIN	4960664462742
Produktų klasė	250

Aprašymas

Aprašymas:

Didesnis produktyvumas dėl padidinto pjovimo dantų skaičiaus net ir esant nestabilioms apdirbimo sąlygoms. Mažesnės pjovimo jėgos ir tvirta įrankio konstrukcija lemia mažesnę vibraciją. Puikiai tinka paviršių, įvairių griovelių ir išėmų frezavimui.

Techninis aprašymas

Keičiamų plokštelių varžtas	229706 (T6; 0,45 Nm)
Iškyšos ilgis L_1	18 mm
Pjovimo briaunos Ø D_c	12 mm
maksimalus pjovimo gylis $a_{p \text{ maks.}}$	6 mm
Bendras ilgis L_{viso}	80 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	BD.. 0703
Koto Ø D_s h6	12 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	2
Nuožulos ilgis L, skirtas α_{max}	8 mm
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo Ø D_{max}	22 mm
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo Ø D_{min}	21 mm
Nuožulos kampas α_{max}	1,43 laipsniai
Ø D_3	9 mm

Koto tipas	Cilindrinis kotas
Reguliuojamas kampas κ	90 laipsniai
frezų naudojimas	Kampų frezavimas
frezų naudojimas	Nuožulnus frezavimas
frezų naudojimas	Apskritiminis frezavimas
Vidinis aušinimas	taip
Produkto rūšis	Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui

Priedai

Užveržimo varžtas	229706
-------------------	--------