



Freza 90° MECX, Cilindrinis kotas, Ø D / pjovimo dantų skaičius Z: 14/2Lmm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	227100 14/2L
GTIN	4960664462759
Produktų klasė	250

Aprašymas

Aprašymas:

Didesnis produktyvumas dėl padidinto pjovimo dantų skaičiaus net ir esant nestabilioms apdirbimo sąlygoms. Mažesnės pjovimo jėgos ir tvirta įrankio konstrukcija lemia mažesnį vibravimą. Puikiai tinka paviršių, įvairių griovelių ir išėmų frezavimui.

Techninis aprašymas

Keičiamų plokštelių varžtas	229706 (T6; 0,45 Nm)
Tinkamos keičiamos plokštelės	BD.. 0703
maksimalus pjovimo gylis $a_{p,max}$	6 mm
Iškyšos ilgis L_1	18 mm
Pjovimo briaunos Ø D_c	14 mm
Koto Ø D_s , h6	12 mm
Bendras ilgis L_{viso}	80 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	2
Nuožulos ilgis L, skirtas α_{max}	10 mm
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo Ø D_{max}	26 mm
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo Ø D_{min}	25 mm
Nuožulos kampas α_{max}	1,15 laipsniai
Ø D_3	11 mm

Koto tipas	Cilindrinis kotas
Reguliuojamas kampas κ	90 laipsniai
frezų naudojimas	Kampų frezavimas
frezų naudojimas	Nuožulnus frezavimas
frezų naudojimas	Apskritiminis frezavimas
Vidinis aušinimas	taip
Produkto rūšis	Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui

Priedai

Užveržimo varžtas	229706
-------------------	--------