

Garant

**Frezavimo galvutė 45°, Weldon kotas, Ø D / pjovimo dantų skaičius Z:
25/4mm**

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	214395 25/4
GTIN	4045197221643
Produktų klasė	210

Aprašymas**Modelis:**

Didelis pjovimo briaunų skaičius maksimaliam produktyvumui. Puikus derinys minkštam pjovimui, sunaudojant nedaug galios.

Privalumai:**Didžiausias našumas dėl:**

- **Maksimalus pjovimo greitis.**
- **Maksimalios pastūmos.**
- **Trumpas apdirbimo laikas.**

Pastaba:

GARANT dinamometrinis raktas TQ Nr. **211750 dyd. 1,5** naudojamas su antgaliu Nr. **674252 dyd. 8IP**.

Techninis aprašymas

Koto Ø D _s h6	25 mm
Iškyšos ilgis L ₁	44 mm
Pjovimo briaunos Ø D _c	25 mm
maksimalus išorinis Ø D _{maks.}	33,2 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	SD.. 0903
Bendras ilgis L _{viso}	100 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	219809 (8IP; 1,5 Nm)

Pjovimo briaunų skaičius Z	4
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo $\varnothing D_{\min}$	58 mm
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo $\varnothing D_{\max}$	64 mm
Nuožulos kampas α_{\max}	1,27 mm
Apskritiminis interpoliavimo frezavimas a_p	1,5 mm
Nuožulos ilgis L, skirtas α_{\max}	22,5 mm
$\varnothing D_3$	33 mm
Koto tipas	Weldon kotas
Reguliuojamas kampas κ	45 laipsniai
frezų naudojimas	Apskritiminis frezavimas
frezų naudojimas	Nuožulnus frezavimas
Vidinis aušinimas	taip
įrankių keitimas	PowerCard
Produkto rūšis	Galinė freza

Priedai

Dinamometrinis atsuktuvus, fiksuotas Nustatytas sukimo momentas 1,5 Nm	211750 1,5
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 10 vnt.	219809
Precizinis antgalis Torx Plus® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx Plus® profilis 8IP	674252 8IP