

Garant

**Frezavimo galvutė 45°, su tvirtinimo kiauryme, Ø D / pjovimo dantų skaičius
Z: 63/10mm**

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	214400 63/10
GTIN	4045197131782
Produktų klasė	210

Aprašymas**Modelis:**

Didelis pjovimo briaunų skaičius maksimaliam produktyvumui. Puikus derinys minkštam pjovimui, sunaudojant nedaug galios.

Privalumai:**Didžiausias našumas dėl:**

- **Maksimalus pjovimo greitis.**
- **Maksimalios pastūmos.**
- **Trumpas apdirbimo laikas.**

Pastaba:

GARANT dinamometrinis raktas TQ Nr. **211750 dyd. 1,5** naudojamas su antgaliu Nr. **674252 dyd. 8IP**.

Techninis aprašymas

Bendras ilgis L _{viso}	40 mm
Tvirtinimo kiaurymės Ø	22 mm

Pjovimo briaunos $\varnothing D_c$	63 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	SD.. 0903
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	219809 (8IP; 1,5 Nm)
maksimalus išorinis $\varnothing D_{maks.}$	71,2 mm
$\varnothing D_3$	71 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	10
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo $\varnothing D_{max}$	140 mm
Apskritiminis interpoliavimo frezavimas a_p	1,5 mm
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo $\varnothing D_{min}$	134 mm
Nuožulos ilgis L, skirtas α_{max}	60,5 mm
Nuožulos kampas α_{max}	0,47 mm
Koto tipas	su tvirtinimo kiauryme
Reguliuojamas kampas κ	45 laipsniai
frezų naudojimas	Nuožulnus frezavimas
frezų naudojimas	Apskritiminis frezavimas
Vidinis aušinimas	taip
Įrankių keitimas	PowerCard
Produkto rūšis	Galinė freza

Priedai

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 10 vnt.	219809
Precizinis antgalis Torx Plus® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx Plus® profilis 8IP	674252 8IP
Dinamometrinis atsuktuvai, fiksuotas Nustatytas sukimo momentas 1,5 Nm	211750 1,5