



Freza 90° MEC11T, Cilindrinis kotas, Ø D / pjovimo dantų skaičius Z: 30/4Lmm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	227300 30/4L
GTIN	4960664396122
Produktų klasė	250

Aprašymas

Aprašymas:

MEC11T tipo freza dėl mažo pjovimo briaunų skaičiaus yra tvirtesnė už MECX. Taip galima labiau pastumti kiekvieną dantį.

Techninis aprašymas

Pjovimo briaunos Ø D _c	30 mm
Iškyšos ilgis L ₁	32 mm
maksimalus pjovimo gylis a _{p maks.}	10 mm
Bendras ilgis L _{viso}	130 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	BD.. 11T3
Keičiamų plokštelių varžtas	229708 (T8; 1,2 Nm)
Koto Ø D _s h6	25 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	4
Nuožulos ilgis L, skirtas α _{max}	23 mm
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo Ø D _{max}	58 mm
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo Ø D _{min}	54 mm
Nuožulos kampas α _{max}	0,5 laipsniai
Ø D ₃	24 mm
Koto tipas	Cilindrinis kotas

Reguliuojamas kampas κ	90 laipsniai
frezų naudojimas	Apskritiminis frezavimas
frezų naudojimas	Kampų frezavimas
frezų naudojimas	Nuožulnis frezavimas
Vidinis aušinimas	taip
Produkto rūšis	Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui

Priedai

Užveržimo varžtas

229708