



Freza 90° MEC11T, su sriegiu, Ø D / pjovimo dantų skaičius Z: 25/3mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	227315 25/3
GTIN	4960664672929
Produktų klasė	250

Aprašymas

Aprašymas:

MEC11T tipo freza dėl mažo pjovimo briaunų skaičiaus yra tvirtesnė už MECX. Taip galima labiau pastumti kiekvieną dantį.

Techninis aprašymas

Tvirtinimo sriegis M	M12
Pjovimo briaunos Ø D _c	25 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	BD.. 11T3
Keičiamų plokštelių varžtas	229708 (T8, 1,2 Nm)
Bendras ilgis L _{viso}	35 mm
maksimalus pjovimo gylis a _{p maks.}	10 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	3
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo Ø D _{max}	48 mm
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo Ø D _{min}	44 mm
Nuožulos kampas α _{max}	0,64 laipsniai
Nuožulos ilgis L, skirtas α _{max}	18 mm
Ø D ₃	19 mm
Koto tipas	su sriegiu

Reguliuojamas kampas κ	90 laipsniai
frezų naudojimas	Kampų frezavimas
frezų naudojimas	Nuožulnus frezavimas
frezų naudojimas	Apskritiminis frezavimas
Vidinis aušinimas	taip
Produkto rūšis	Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui

Priedai

Užveržimo varžtas	229708
-------------------	--------