



Freza 90° MEC17, Cilindrinis kotas, Ø D / pjovimo dantų skaičius Z: 25/2Lmm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	227500 25/2L
GTIN	4960664396160
Produktų klasė	250

Aprašymas

Modelis:

Ilgomis pjovimo briaunomis galima pjauti itin giliai. Mažas pjovimo briaunų skaičius.

Techninis aprašymas

Iškyšos ilgis L_1	36 mm
Keičiamų plokštelių varžtas	229709 (T15; 3,5 Nm)
Bendras ilgis L_{viso}	120 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	BDMT 170408
maksimalus pjovimo gylis $a_{p \text{ maks.}}$	15,7 mm
Koto Ø D_s , h6	20 mm
Pjovimo briaunos Ø D_c	25 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	2
Nuožulos ilgis L, skirtas α_{max}	16,6 mm
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo Ø D_{max}	48 mm
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo Ø D_{min}	43 mm
Nuožulos kampas α_{max}	0,86 laipsniai
Ø D_3	18 mm
Koto tipas	Cilindrinis kotas

Reguliuojamas kampas κ	90 laipsniai
frezų naudojimas	Kampų frezavimas
frezų naudojimas	Nuožulnus frezavimas
frezų naudojimas	Apskritiminis frezavimas
Vidinis aušinimas	taip
Produkto rūšis	Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui

Priedai

Užveržimo varžtas

229709