




Freza 90° MEC11T, Weldon kotas, Ø D / pjovimo dantų skaičius Z: 25/3mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	227305 25/3
GTIN	4960664406579
Produktų klasė	250

Aprašymas

Aprašymas:

MEC11T tipo freza dėl mažo pjovimo briaunų skaičiaus yra tvirtesnė už MECX. Taip galima labiau pastumti kiekvieną dantį.

Techninis aprašymas

maksimalus pjovimo gylis $a_{p,max}$	10 mm
Pjovimo briaunos Ø D_c	25 mm
Bendras ilgis L_{viso}	88 mm
Keičiamų plokštelių varžtas	229708 (T8; 1,2 Nm)
Koto Ø D_s h6	25 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	BD.. 11T3
Iškyšos ilgis L_1	32 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	3
Nuožulos ilgis L , skirtas α_{max}	18 mm
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo Ø D_{max}	48 mm
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo Ø D_{min}	44 mm
Nuožulos kampas α_{max}	0,64 laipsniai
Ø D_3	19 mm

Koto tipas	Weldon kotas
Reguliuojamas kampas κ	90 laipsniai
frezų naudojimas	Kampų frezavimas
frezų naudojimas	Apskritiminis frezavimas
frezų naudojimas	Nuožulnus frezavimas
Vidinis aušinimas	taip
Produkto rūšis	Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui

Priedai

Užveržimo varžtas	229708
-------------------	--------