

Garant**SDMX 0903 AFEN, HB7520, Tipas: UNI****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	214440 UNI
GTIN	4045197302885
Produktų klasė	21A

Aprašymas**Modelis:**

- Keičiamos plokštelės pritaikytos didesniems pjovimo greičiams ir pastūmoms.
- Preciziškai suformuotos ir nušlifuotos, užtikrina aukščiausios kokybės paviršių.
- Smulkiagrūdė struktūra užtikrina labai gerą plastiškumą ir patvarumą.

Pastaba:

Rekomenduojamos vertės, skirtos $a_e = 0,5 \dots 1 \times D / a_{p,max} = 3 \text{ mm}$.

Techninis aprašymas

Tipas	UNI
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	SDMX 0903 AFEN
Kietlydinys	HB7520
Ašmenys	HM
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Produkto rūšis	Keičiamoji plokštelė frezavimui

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V_c	ISO kodas
Plienas <500 N/mm ²	tinka	350 m/min	P
Plienas <750 N/mm ²	tinka	255 m/min	P
Plienas <900 N/mm ²	tinka	230 m/min	P
Plienas <1100 N/mm ²	ribotai tinka	180 m/min	P
Plienas <1400 N/mm ²	ribotai tinka	130 m/min	P
INOX <900 N/mm ²	tinka	165 m/min	M
INOX >900 N/mm ²	ribotai tinka	130 m/min	M
Ketus (G)	ribotai tinka	235 m/min	K
Uni	tinka		
drėgnas, maks.	ribotai tinka		
sausasis	tinka		