

**Freza 90° MEC11T, su sriegiu, Ø D / pjovimo dantų skaičius Z: 16/2mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	227315 16/2
GTIN	4960664672899
Produktų klasė	250

Aprašymas**Aprašymas:**

MEC11T tipo freza dėl mažo pjovimo briaunų skaičiaus yra tvirtesnė už MECX. Taip galima labiau pastumti kiekvieną dantį.

Techninis aprašymas

Keičiamų plokštelių varžtas	229708 (T8, 1,2 Nm)
Tvirtinimo sriegis M	M8
Bendras ilgis L_{viso}	25 mm
maksimalus pjovimo gylis $a_{\text{p maks.}}$	10 mm
Pjovimo briaunos Ø D_c	16 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	BD.. 11T3
Pjovimo briaunų skaičius Z	2
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo Ø D_{max}	30 mm
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo Ø D_{min}	26 mm
Nuožulos kampas α_{max}	1,27 laipsniai
Nuožulos ilgis L, skirtas α_{max}	9 mm
Ø D_3	10 mm

Koto tipas	su sriegiu
Reguliuojamas kampas κ	90 laipsniai
frezų naudojimas	Kampų frezavimas
frezų naudojimas	Nuožulnus frezavimas
frezų naudojimas	Apskritiminis frezavimas
Vidinis aušinimas	taip
Produkto rūšis	Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui

Priedai

Užveržimo varžtas	229708
-------------------	--------