



Freza 90° MEC11T, Weldon kotas, Ø D / pjovimo dantų skaičius Z: 18/2Lmm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	227305 18/2L
GTIN	4960664406524
Produktų klasė	250

Aprašymas

Aprašymas:

MEC11T tipo freza dėl mažo pjovimo briaunų skaičiaus yra tvirtesnė už MECX. Taip galima labiau pastumti kiekvieną dantį.

Techninis aprašymas

Iškyšos ilgis L_1	23 mm
Keičiamų plokštelių varžtas	229708 (T8; 1,2 Nm)
maksimalus pjovimo gylis $a_{p\text{ maks.}}$	10 mm
Koto Ø D_s h6	16 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	BD.. 11T3
Pjovimo briaunos Ø D_c	18 mm
Bendras ilgis L_{viso}	68 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	2
Nuožulos ilgis L, skirtas α_{max}	11 mm
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo Ø D_{max}	34 mm
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo Ø D_{min}	30 mm
Nuožulos kampas α_{max}	1,04 laipsniai
Ø D_3	12 mm

Koto tipas	Weldon kotas
Reguliuojamas kampas κ	90 laipsniai
frezų naudojimas	Kampų frezavimas
frezų naudojimas	Apskritiminis frezavimas
frezų naudojimas	Nuožulnus frezavimas
Vidinis aušinimas	taip
Produkto rūšis	Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui

Priedai

Užveržimo varžtas	229708
-------------------	--------