



## Freza 90° MEC11T, su sriegiu, Ø D / pjovimo dantų skaičius Z: 20/2mm



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	227315 20/2
GTIN	4960664672905
Produktų klasė	250

### Aprašymas

#### Aprašymas:

MEC11T tipo freza dėl mažo pjovimo briaunų skaičiaus yra tvirtesnė už MECX. Taip galima labiau pastumti kiekvieną dantį.

### Techninis aprašymas

Tinkamos keičiamos plokštelės	BD.. 11T3
Tvirtinimo sriegis M	M10
Pjovimo briaunos Ø D <sub>c</sub>	20 mm
Keičiamų plokštelių varžtas	229708 (T8, 1,2 Nm)
Bendras ilgis L <sub>viso</sub>	30 mm
maksimalus pjovimo gylis a <sub>p maks.</sub>	10 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	2
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo Ø D <sub>max</sub>	38 mm
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo Ø D <sub>min</sub>	34 mm
Nuožulos kampas α <sub>max</sub>	0,88 laipsniai
Nuožulos ilgis L, skirtas α <sub>max</sub>	13 mm
Ø D <sub>3</sub>	14 mm

Koto tipas	su sriegiu
Reguliuojamas kampas κ	90 laipsniai
frezų naudojimas	Kampų frezavimas
frezų naudojimas	Nuožulnus frezavimas
frezų naudojimas	Apskritiminis frezavimas
Vidinis aušinimas	taip
Produkto rūšis	Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui

---

## Priedai

Užveržimo varžtas	229708
-------------------	--------