



## Freza 90° MECH11, Weldon kotas, Ø D / Zeff: 32/2mm



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	227453 32/2
GTIN	4960664526321
Produktų klasė	250

### Aprašymas

#### Modelis:

Keičiamosios plokštelės su įpjovomis sumažina pjovimo jėgas ir vibravimą. Palyginus galimas platesnis pjūvis  $a_e$  pjaunant tokiu pat gyliu  $a_p$ . Galima pasiekti didelę produktyvumą ir su silpnesnėmis staklėmis.

### Techninis aprašymas

Koto Ø D <sub>s</sub> h6	32 mm
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	BDMT 11T308
efektyvus dantų skaičius Z <sub>eff</sub>	2
maksimalus pjovimo gylis a <sub>p maks.</sub>	46 mm
Iškyšos ilgis L <sub>1</sub>	55 mm
Pjovimo briaunos Ø D <sub>c</sub>	32 mm
Bendras ilgis L <sub>viso</sub>	117 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	BDMT 11T308
Keičiamų plokštelių varžtas	229708 (T8; 1,2 Nm)
Keičiamų plokštelių kiekis	10
Koto tipas	Weldon kotas
Reguliuojamas kampas κ	90 laipsniai
frezų naudojimas	Kampų frezavimas

Vidinis aušinimas	taip
Produkto rūšis	Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui

---

## Priedai

Užveržimo varžtas	229708
-------------------	--------