



Freza 90° MECH11, Weldon kotas, Ø D / Z_{eff}: 32/4mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	227453 32/4
GTIN	4960664526338
Produktų klasė	250

Aprašymas

Modelis:

Keičiamosios plokštelės su įpjovomis sumažina pjovimo jėgas ir vibravimą. Palyginus galimas platesnis pjūvis a_e pjaunant tokiu pat gyliu a_p . Galima pasiekti didelį produktyvumą ir su silpnesnėmis staklėmis.

Techninis aprašymas

Pjovimo briaunos Ø D _c	32 mm
Bendras ilgis L _{viso}	117 mm
Iškyšos ilgis L ₁	55 mm
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	BDMT 11T308
Tinkamos keičiamos plokštelės	BDMT 11T308
Keičiamų plokštelių varžtas	229708 (T8; 1,2 Nm)
maksimalus pjovimo gylis a _{p maks.}	46 mm
Koto Ø D _s h ₆	32 mm
efektyvus dantų skaičius Z _{eff}	4
Keičiamų plokštelių kiekis	20
Koto tipas	Weldon kotas
Reguliuojamas kampas κ	90 laipsniai
frezų naudojimas	Kampų frezavimas

Vidinis aušinimas	taip
Produkto rūšis	Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui

Priedai

Užveržimo varžtas	229708
-------------------	--------