

**BDMT 11T308 ER-JS, PR1535, Tipas: INOX****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	227360 INOX
GTIN	4960664685813
Produktų klasė	25A

Aprašymas**Pastaba:**

Rekomenduojamos vertės, skirtos $a_e = 0,3 \times D$. Tiksliai 90° iki $a_p = 5,5$ mm.

Techninis aprašymas

Pastūma f_z per dantį	0,07–0,11 mm
Tipas	INOX
Kampo spindulys	0,8 mm
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	BDMT 11T308 ER-JS
Kietlydinys	PR1535
Ašmenys	HM
Produkto rūšis	Keičiamoji plokštelė frezavimui

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V_c	ISO kodas
INOX <900 N/mm ²	tinka	160 m/min	M
INOX >900 N/mm ²	tinka	160 m/min	M
Ti >850 N/mm ²	tinka	50 m/min	S
drėgnas, maks.	ribotai tinka		
šlapias, min.	ribotai tinka		
sausasis	tinka		
Oras	tinka		