



## Freza 90° MEC17, Cilindrinis kotas, $\varnothing D$ / pjovimo dantų skaičius Z: 25/2mm



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	227500 25/2
GTIN	4960664396177
Produktų klasė	250

### Aprašymas

#### Modelis:

Ilgomis pjovimo briaunomis galima pjauti itin giliai. Mažas pjovimo briaunų skaičius.

### Techninis aprašymas

Tinkamos keičiamos plokštelės	BDMT 170408
Keičiamų plokštelių varžtas	229709 (T15; 3,5 Nm)
Iškyšos ilgis $L_1$	36 mm
maksimalus pjovimo gylis $a_{p \text{ maks.}}$	15,7 mm
Koto $\varnothing D_s$ h6	25 mm
Bendras ilgis $L_{\text{viso}}$	120 mm
Pjovimo briaunos $\varnothing D_c$	25 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	2
Nuožulos ilgis L, skirtas $\alpha_{\text{max}}$	16,6 mm
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo $\varnothing D_{\text{max}}$	48 mm
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo $\varnothing D_{\text{min}}$	43 mm
Nuožulos kampas $\alpha_{\text{max}}$	0,86 laipsniai
$\varnothing D_3$	18 mm
Koto tipas	Cilindrinis kotas

Reguliuojamas kampas $\kappa$	90 laipsniai
frezų naudojimas	Kampų frezavimas
frezų naudojimas	Nuožulnus frezavimas
frezų naudojimas	Apskritiminis frezavimas
Vidinis aušinimas	taip
Produkto rūšis	Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui

---

## Priedai

Užveržimo varžtas

229709