

Garant**Galinga sriegimo freza, Weldon kotas, Veik.Ø D / iškyšos ilgis L1: 22/43mm****Užsakymo data**

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 218050 22/43 |
| GTIN | 4045197412522 |
| Produktų klasė | 21R |

Aprašymas**Modelis:****HPC sriegio frezos sutrumpina apdirbimo trukmę.****Paskirtis:**Universaliai tinka **dešiniams ir kairiniams išoriniams bei vidiniams sriegiams**. Skirta **kiaurųjų ir aklųjų kiaurymių apdirbimui**.**Pastaba:**

Frezos Nr. 218050 dyd. 17/26 ir 17/36 tinka žingsniui iki įskaitant 2,5 mm.

Frezos Nr. 218050 dyd. 30/65 tinka žingsniui iki <5.

Techninis aprašymas

| | |
|---------------------------------|-------------------|
| Veik.Ø D | 22 mm |
| Iškyšos ilgis L ₁ | 43 mm |
| Koto Ø D _s | 25 mm |
| Plokštelės dydis | 25 |
| Bendras ilgis L _{viso} | 102 mm |
| Fiksavimo varžtas | 219926 |
| Pjovimo briaunų skaičius Z | 3 |
| Drožlių griovelių skaičius | 3 |
| Koto tipas | Weldon kotas |
| Naudojama, kai gręžimo tipas | Aklinoji kiaurymė |

| | |
|------------------------------|---------------------|
| Naudojama, kai gręžimo tipas | Kiauroji kiaurymė |
| Pjovimo kryptis | kairėje ir dešinėje |
| Vidinis aušinimas | taip |
| Produkto rūšis | Sriegimo freza |

Priedai

| | |
|-------------------|--------|
| Užveržimo varžtas | 219926 |
|-------------------|--------|