

**Įrankių laikiklis, forma C3 ašinis, dešininis, Koto Ø d1: 20mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	319127 20
GTIN	4067263237464
Produktų klasė	32V

**Aprašymas****Modelis:**

- Užgrūdinti HRC 58 ±2.
- Visi darbiniai paviršiai nušlifuoti.
- Su rutuliniais purkštukais.

**Paskirtis:**

Ašiniam tekinimui.

**Standartas:**

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

**Techninis aprašymas**

$l_1$	55 mm
$h_1$	16 mm
$h_6$	30 mm
$b_1$	52 mm
Koto plotis $b_3$	13 mm
$h_5$	25 mm
Spalvinis VDI koto žymėjimas	VDI 20

Koto $\varnothing d_1$	20 mm
$b_2$	27 mm
$h_2$	22 mm
Forma	C
Produkto rūšis	VDI įrankio tvirtinimo laikiklis