

Garant**GARANT Master Eco VDI įrankio laikiklis forma C3 ašinis, dešininis, Koto Ø d1: 25mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	319126 25
GTIN	4067263238041
Produktų klasė	31V

Aprašymas**Modelis:**

- Užgrūdinti HRC 58 ±2.
- Visi darbiniai paviršiai nušlifuoti.
- Su rutuliniais purkštukais.

GARANT Eco – naudojimui su standartiniais tekinimo laikikliais, GARANT Eco – sisteminiams atpjovimo laikikliais Nr. 273830 – 273891 ir GARANT Eco – baziniu laikikliu įpjovimui Nr. 273651.

Paskirtis:

Ašiniams tekinimui.

Standartas:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Techninis aprašymas

h_5	25 mm
Koto plotis b_3	19 mm
h_1	16 mm
h_6	30 mm

Koto $\varnothing d_1$	25 mm
b_2	33 mm
b_1	58 mm
Spalvinis VDI koto žymėjimas	VDI 25
l_1	55 mm
Forma	C
Produkto rūšis	VDI įrankio tvirtinimo laikiklis