

Garant**GARANT Master Eco VDI įrankio laikiklis forma C4 ašinis, kairinis, Koto Ø d1: 30mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	319136 30
GTIN	4067263238102
Produktų klasė	31V

Aprašymas**Modelis:**

- Užgrūdinti HRC 58 ±2.
- Visi darbiniai paviršiai nušlifuoti.
- Su rutuliniais purkštukais.

GARANT Eco – naudojimui su standartiniais tekinimo laikikliais, GARANT Eco – sisteminiams atpjovimo laikikliais Nr. 273830 – 273891 ir GARANT Eco – baziniu laikikliu įpjovimui Nr. 273651.

Paskirtis:

Ašiniams tekinimui.

Standartas:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Techninis aprašymas

Koto plotis b_3	17 mm
h_2	29 mm
b_2	35 mm
h_1	20 mm

l_1	70 mm
h_5	28 mm
h_6	38 mm
b_1	70 mm
Koto $\varnothing d_1$	30 mm
Spalvinis VDI koto žymėjimas	VDI 30
Forma	C
Produkto rūšis	VDI įrankio tvirtinimo laikiklis