

**Garant****GARANT Master Eco VDI įrankio laikiklis forma C4 ašinis, kairinis, Koto Ø d1: 50mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	319136 50
GTIN	4067263238126
Produktų klasė	31V

**Aprašymas****Modelis:**

- Užgrūdinti HRC 58 ±2.
- Visi darbiniai paviršiai nušlifuoti.
- Su rutuliniais purkštukais.

**GARANT Eco – naudojimui su standartiniais tekinimo laikikliais, GARANT Eco – sisteminiiais atpjovimo laikikliais Nr. 273830 – 273891 ir GARANT Eco – baziniu laikikliu įpjovimui Nr. 273651.**

**Paskirtis:**

Ašiniam tekinimui.

**Standartas:**

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

**Techninis aprašymas**

$h_5$	50 mm
Koto plotis $b_3$	26 mm
$l_1$	100 mm
$h_6$	60 mm

Spalvinis VDI koto žymėjimas	VDI 50
Koto $\varnothing d_1$	50 mm
$h_2$	41 mm
$b_2$	50 mm
$h_1$	25 mm
$b_1$	100 mm
Forma	C
Produkto rūšis	VDI įrankio tvirtinimo laikiklis