

Garant
VHM rutulinė freza, Deimantinė, Ø e8 DC: 4 mm

Užsakymo data

Užsakymo numeris	209785 4
GTIN	4045197476128
Produktų klasė	11Y

Aprašymas
Modelis:

Naujausios kartos frezomis su **kristaline deimantine danga sp³** saugiai apdirbamos **pluoštu sustiprintos medžiagos, GFK, CFK ir grafitas**. Kūgio perėjimas **su 1°30" (kampas α)**.

Tolerancija: Spindulio kontūras = **±0,01 mm**.

Dantų skaičius Z: 2

Sraigtinio griovelio posvyrio kampas: 30 laipsniai

Dantų skaičius Z: 2

Pjovimo briaunos ilgis L_c: 5 mm

Darbinės dalies ilgis L₁ kartu su sužemintu kotu: 16 mm

Sužeminto koto Ø D₁: 3,8 mm

Bendras ilgis L: 80 mm

Koto Ø D_s: 6 mm

Techninis aprašymas

Pastūma f _z frezavimui kopijuojant grafitę	0,025 mm
Dantų skaičius Z	2
Darbinės dalies ilgis L ₁ kartu su sužemintu kotu	16 mm
Pjovimo briaunos Ø D _c	4 mm
Sužeminto koto Ø D ₁	3,8 mm
L ₂	40 mm
Ø D ₂	5,1 mm
Koto Ø D _s	6 mm
Bendras ilgis L	80 mm

Pjovimo briaunos ilgis L_c	5 mm
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas	30 laipsniai
Spindulys R	2 mm
Danga	Deimantinė
Ašmenys	VHM
Norma	Gamykliniai standartai
Tolerancija Nominalusis \emptyset	e8
Skersinės pastūmos kryptis	horizontaliai, įkypai ir vertikalčiai
Darbinis plotis a_e frezuojant	0,05×D, kai frezuojama kopijuojant
Kotas	DIN 6535 HA su h6
Vidinis aušinimas	ne
Spalvinis žymėjimas	juoda
Produkto rūšis	Kotinė freza

Paslaugos

Koto šlifavimas Tipas HB	129100 HB
--------------------------	-----------