



Freza 90° MEC17, Cilindrinis kotas, Ø D / pjovimo dantų skaičius Z: 50/4Lmm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	227500 50/4L
GTIN	4960664460977
Produktų klasė	250

Aprašymas

Modelis:

Ilgomis pjovimo briaunomis galima pjauti itin giliai. Mažas pjovimo briaunų skaičius.

Techninis aprašymas

Pjovimo briaunos Ø D _c	50 mm
maksimalus pjovimo gylis a _{p maks.}	15,7 mm
Bendras ilgis L _{viso}	150 mm
Iškyšos ilgis L ₁	50 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	BDMT 170408
Koto Ø D _s h ₆	32 mm
Keičiamų plokštelių varžtas	229709 (T15; 3,5 Nm)
Pjovimo briaunų skaičius Z	4
Nuožulos ilgis L, skirtas α _{max}	41,6 mm
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo Ø D _{max}	98 mm
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo Ø D _{min}	93 mm
Nuožulos kampas α _{max}	0,34 laipsniai
Ø D ₃	43 mm
Koto tipas	Cilindrinis kotas

Reguliuojamas kampas κ	90 laipsniai
frezų naudojimas	Kampų frezavimas
frezų naudojimas	Nuožulnus frezavimas
frezų naudojimas	Apskritiminis frezavimas
Vidinis aušinimas	taip
Produkto rūšis	Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui

Priedai

Užveržimo varžtas

229709