

**ARIANA****Metalinių žarnų sistema 1/4 colio, Tipas: SET-1****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	084410 SET-1
GTIN	4037728070561
Produktų klasė	08J

**Aprašymas****Modelis:**

Lanksti aušinimo skysčio žarnos sistema, skirta tiksliam aušinimo skysčio ir oro perdavimui. Kadangi pagaminta iš **aukštos kokybės nerūdijančio plieno**, žarnelių sistemą taip pat galima naudoti tose srityse ir pramonės šakose, kuriose keliami aukšti atsparumo korozijai ir higienos reikalavimai. Išsamiausia sistema rinkoje, kurioje iš viso yra 4 dydžiai. Suderinama su visomis bendromis įrankių laikiklių sistemomis. **Metalinės šarnyrinės žarnos jau papildomai užfiksuotos, t. y. aušinimo priemonių žarna išlaiko padėtį net ir tada, kai ji nėra pritvirtinta varžtais.** Dėl nerūdijančio plieno konstrukcijos komponentai tarnauja daug ilgiau ir taip pat gali būti naudojami esant aukštam slėgiui **iki 50 barų**.

**Tiekimo sudėtis:****Kabelis 135mm**

susidedantis iš:

1 adapteris 1/4 colio

5 baziniai elementai 25mm

1 apvalus antgalis Ø4mm

1 veržlė dyd. 1

**Pastaba:**

Dyd. SET-1 iki SET-4 yra iš anksto pritvirtinti kabeliai tiesioginiam prijungimui. Visi sistemos dydžiai (0-3) su visais susijusiais atskirais komponentais, tokiais kaip jungtys, adapteriai ar antgaliai.

**Techninis aprašymas**

Produkto rūšis	Aušinimo sistema
----------------	------------------

