

**HOLEX****Drabužinių spinta su cokoliu ir apsauginiu sukamu užraktu, Skyrių skaičius: 2****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	949613 2
GTIN	4067263642640
Produktų klasė	92S

**Aprašymas****Modelis:**

Rūbų spintos skyriaus plotis 300 mm, lentyna skrybėlėms privirinta. Strypas rūbams su 3 stumdomais kabliais. Durys su kvadratinėmis vėdinimo angomis ir etiketės rėmeliu. Su cokoliu.

Su sukamu užraktu, užrakinama pakabinama spyna (komplekte nėra).

**Vėdinimo principas** Per galinę spintos grindų dalį į vidų patenkantis oras užtikrina gerą skyriaus vėdinimą ir džiovinimą. Specialios paskirties spintose oras patenka per įgilinto cokolio angas viršuje.

**Standartas:****DIN 4547****Spalva:**

Korpusas šviesiai pilkas RAL 7035, durys tamsiai pilkos RAL 7016 **dengtos milteliais**. Kitos spalvos ir dažai negalimi.

**Pastaba:**

Pagal TÜV GS sertifikatą visos spintos turi būti apsaugotos nuo apvirtimo.

**Techninis aprašymas**

Horizontalių strypų drabužiams kabinti skaičius	1
Plotis	600 mm
Gylis	500 mm
kiekvieno skyriaus naudingasis gylis	477 mm
Nuožulnus viršus	ne
Spintos priekinė dalis	Varstomos durys iš ištisinio lakšto
Norma	DIN 4547
kiekvieno rūbų skyriaus naudingasis aukštis	1420 mm
kiekvieno skyriaus naudingasis plotis	240 mm
Lentynos plotis	298 mm
Apatinė dalis	Cokolis
Aukštis	1950 mm
užuolaidai, kurios lanko Ø iki	6 mm
Ventiliavimo anga duryse	taip
Lentynų skaičius fiksuotas	1
Lentelė su pavarde	ne
Skyrių skaičius	2
galima nudažyti pasirinkta spalva	ne
Lentynos gylis	477 mm
kiekvienos lentynos skrybėlei naudingasis aukštis	328 mm
Svoris	38 kg
užuolaidai	taip
Spynos modelis	Apsauginis užraktas su pasukama sklende
medžiagos storis	0,8 mm
Durų atidarymo kampas	110 laipsniai
Spalvos pasirinkimas	RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005
Produkto rūšis	Rūbų spinta

