

HOLEX**Drabužinių spinta su plastikinėmis kojėlėmis ir apsauginiu sukamu užraktu,
Skyrių skaičius: 4****Užsakymo data**

Užsakymo numeris

949615 4

GTIN

4067263642725

Produktų klasė

92S

Aprašymas**Modelis:**

Rūbų spintos skyriaus plotis 300 mm, lentyna skrybėlėms privirinta. Strypas rūbams su 3 stumdomais kabliais. Durys su kvadratinėmis vėdinimo angomis ir etiketės rėmeliu. Su plastikinėmis kojėlėmis.

Su sukamu užraktu, užrakinama pakabinama spyna (komplekte nėra).

Vėdinimo principas Per galinę spintos grindų dalį į vidų patenkantis oras užtikrina gerą skyriaus vėdinimą ir džiovinimą. Specialios paskirties spintose oras patenka per įgilinto cokolio angas viršuje.

Standartas:**DIN 4547****Spalva:**

Korpusas šviesiai pilkas RAL 7035, durys tamsiai pilkos RAL 7016 **dengtos milteliais**. Kitos spalvos ir dažai negalimi.

Pastaba:

Pagal TÜV GS sertifikatą visos spintos turi būti apsaugotos nuo apvirtimo.

Techninis aprašymas

užuolaidai, kurios lanko Ø iki	6 mm
Gylis	500 mm
užuolaidai	taip
Aukštis	1950 mm
kiekvienos lentynos skrybėlei naudingasis aukštis	328 mm
kiekvieno rūbų skyriaus naudingasis aukštis	1420 mm
Lentynos gylis	477 mm
Ventiliavimo anga duryse	taip
kiekvieno skyriaus naudingasis gylis	477 mm
Skyrių skaičius	4
Horizontalių strypų drabužiams kabinti skaičius	1
Svoris	68 kg
galima nudažyti pasirinkta spalva	ne
Plotis	1200 mm
Norma	DIN 4547
Spynos modelis	Apsauginis užraktas su pasukama sklende
kiekvieno skyriaus naudingasis plotis	240 mm
Lentynos plotis	298 mm
Lentynų skaičius fiksuotas	1
Spintos priekinė dalis	Varstomos durys iš ištisinio lakšto
Apatinė dalis	Plieninės kojos
medžiagos storis	0,8 mm
Durų atidarymo kampas	110 laipsniai
Spalvos pasirinkimas	RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005
Produkto rūšis	Rūbų spinta