

**HOLEX**

## Drabužinių spinta su plastikinėmis kojėlėmis ir apsauginiu sukamu užraktu, Skyrių skaičius: 3



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	949615 3
GTIN	4067263642718
Produktų klasė	92S

### Aprašymas

**Modelis:**

Rūbų spintos skyriaus plotis 300 mm, lentyna skrybėlėms privirinta. Strypas rūbams su 3 stumdomais kabliais. Durys su kvadratinėmis vėdinimo angomis ir etiketės rėmeliu. Su plastikinėmis kojėlėmis.

Su sukamu užraktu, užrakinama pakabinama spyna (komplekte nėra).

**Vėdinimo principas** Per galinę spintos grindų dalį į vidų patenkantis oras užtikrina gerą skyriaus vėdinimą ir džiovinimą. Specialios paskirties spintose oras patenka per įgilinto cokolio angas viršuje.

**Standartas:****DIN 4547****Spalva:**

Korpusas šviesiai pilkas RAL 7035, durys tamsiai pilkos RAL 7016 **dengtos milteliais**. Kitos spalvos ir dažai negalimi.

**Pastaba:**

Pagal TÜV GS sertifikatą visos spintos turi būti apsaugotos nuo apvirtimo.

### Techninis aprašymas

Norma	DIN 4547
Spintos priekinė dalis	Varstomos durys iš ištisinio lakšto
kiekvieno rūbų skyriaus naudingasis aukštis	1420 mm
Lentynos gylis	477 mm
Skyrių skaičius	3
kiekvienos lentynos skrybėlei naudingasis aukštis	328 mm
Lentynos plotis	298 mm
Gylis	500 mm
Aukštis	1950 mm
Apatinė dalis	Plieninės kojos
Horizontalių strypų drabužiams kabinti skaičius	1
Lentynų skaičius fiksuotas	1
užuolaidai, kurios lanko Ø iki	6 mm
galima nudažyti pasirinkta spalva	ne
kiekvieno skyriaus naudingasis gylis	477 mm
Spynos modelis	Apsauginis užraktas su pasukama sklende
Svoris	52 kg
kiekvieno skyriaus naudingasis plotis	240 mm
užuolaidai	taip
Plotis	900 mm
Ventiliavimo anga duryse	taip
medžiagos storis	0,8 mm
Durų atidarymo kampas	110 laipsniai
Spalvos pasirinkimas	RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005
Produkto rūšis	Rūbų spinta