

HOLEX

Rūbų spinta su nuožulniu viršumi, plastikinėmis kojelėmis ir apsauginiu sukamu užraktu, Skyrių skaičius: 2



Užsakymo data

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 949633 2 |
| GTIN | 4067263642824 |
| Produktų klasė | 92S |

Aprašymas

Modelis:

Rūbų spinta su nuožulnia uždedama spintele, todėl ten nelieka gulėti daiktai. Skyriaus plotis 300 mm, lentyna skrybėlėms tvirtai privirinta. Strypas rūbams su 3 stumdomais kabliais. Durys su kvadratinėmis vėdinimo angomis ir etiketės rėmeliu.

Su plastikinėmis kojelėmis.

Su sukamu užraktu, užrakinama pakabinama spyna (komplekte nėra).

Standartas:**DIN 4547****Spalva:**

Korpusas šviesiai pilkas RAL 7035, durys tamsiai pilkos RAL 7016 **dengtos milteliais**. Kitos spalvos ir dažai negalimi.

Pastaba:

Pagal TÜV GS sertifikatą visos spintos turi būti apsaugotos nuo apvirtimo.

Techninis aprašymas

| | |
|--------------|---------|
| Aukštis gale | 2180 mm |
|--------------|---------|

| | |
|--|--|
| Lentynų skaičius fiksuotas | 1 |
| užuolaidai | taip |
| Nuožulnus viršus | taip |
| Horizontalių strypų drabužiams kabinti skaičius | 1 |
| Plotis | 600 mm |
| užuolaidai, kurios lanko Ø iki | 6 mm |
| Skyrių skaičius | 2 |
| Lentynos plotis | 298 mm |
| Aukštis priekyje | 1950 mm |
| Spynos modelis | Apsauginis užraktas su pasukama sklende |
| kiekvieno skyriaus naudingasis plotis | 240 mm |
| Gylis | 500 mm |
| Svoris | 42 kg |
| kiekvieno skyriaus naudingasis gylis | 477 mm |
| Lentynos gylis | 477 mm |
| Spintos priekinė dalis | su varstomomis durimis iš ištisinio lakšto |
| kiekvienos lentynos skrybėlei su nuožulniu viršumi naudingasis aukštis | 328 mm |
| Apatinė dalis | Plieninės kojos |
| galima nudažyti pasirinkta spalva | ne |
| Ventiliavimo anga duryse | taip |
| Norma | DIN 4547 |
| kiekvieno rūbų skyriaus naudingasis aukštis | 1420 mm |
| medžiagos storis | 0,8 mm |
| Durų atidarymo kampas | 110 laipsniai |
| Spalvos pasirinkimas | RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005 |
| Produkto rūšis | Rūbų spinta |

