



Freza 90° MEC17, Weldon kotas, Ø D / pjovimo dantų skaičius Z: 25/2mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	227505 25/2
GTIN	4960664406647
Produktų klasė	250

Aprašymas

Modelis:

Ilgomis pjovimo briaunomis galima pjauti itin giliai. Mažas pjovimo briaunų skaičius.

Techninis aprašymas

Koto Ø D _s h ₆	25 mm
Bendras ilgis L _{viso}	92 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	BDMT 170408
Pjovimo briaunos Ø D _c	25 mm
Keičiamų plokštelių varžtas	229709 (T15; 3,5 Nm)
Iškyšos ilgis L ₁	36 mm
maksimalus pjovimo gylis a _{p maks.}	15,7 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	2
Nuožulos ilgis L, skirtas α _{max}	16,6 mm
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo Ø D _{max}	48 mm
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo Ø D _{min}	43 mm
Nuožulos kampas α _{max}	0,86 laipsniai
Ø D ₃	18 mm
Koto tipas	Weldon kotas

Reguliuojamas kampas κ	90 laipsniai
frezų naudojimas	Nuožulnus frezavimas
frezų naudojimas	Kampų frezavimas
frezų naudojimas	Apskritiminis frezavimas
Vidinis aušinimas	taip
Produkto rūšis	Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui

Priedai

Užveržimo varžtas	229709
-------------------	--------