

Nukreipiamasis ženklas Avarinis išėjimas, Tipas: 12200

Užsakymo data

Užsakymo numeris	099362 12200
GTIN	4061466103878
Produktų klasė	09V

Aprašymas

Standartas:

ASR A1.3; DIN 4844

Pastaba:

Ženkilai taip pat tiekiami ir apgaubti plonesne plėvele (lipni, 0,1 mm storio). Avariniai ženkilai atitinka seną techninio reglamento ASR A1,3 ir ASR A2,3 standartą. Ženklus rasite el. parduotuvėje pagal naują standartą.

Techninis aprašymas

Ilgis	200 mm
Apšvietimo savybė	išjungus šviečia ilgai
Tiekimo tipas	Vnt.
Turinys	1
Aukštis	200 mm
Medžiaga	Kietas PVC plastikas
Šviesumas po 60 minučių	0,022 cd/m ²
Šviesumas po 10 minučių	0,15 cd/m ²
Produkto rūšis	Nukreipiamasis ženklas