

metabo**Galandimo staklės su dviem diskais 230 V, Tipas: DS150P****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	077530 DS150P
GTIN	4061792225992
Produktų klasė	03D

Aprašymas**Modelis:**

Galandimo staklės su dviem diskais šlifavimui, galandimui, užvartų nuėmimui bei rūdžių nuvalymui nuo plieno ir metalų, naudojant plieninės vielos šepetį. Integruota LED lemputė optimaliai apšviečia darbo zoną. Diskai maksimaliai tolygiai sukasi ir ilgai tarnauja dėl kokybiškų tvirtinimo jungių.

- **Ruošinio atramos, kurias galima reguliuoti be įrankių.**
- **Galingas įrenginys, skirtas sudėtingiems galandimo, šlifavimo ir užvartų nuėmimo darbams.**
- **Tinka rūdžių šalinimui nuo plieninės vielos apvalių šepėčių.**
- **Integruota LED lemputė optimaliai apšviečia darbo zoną.**
- **Mažas triukšmas, maža vibracija, be priežiūros veikiantis indukcinis variklis.**
- **Diskai maksimaliai tolygiai sukasi ir ilgai tarnauja dėl kokybiškų tvirtinimo jungių.**
- **Maksimalus darbų saugumas dėl itin didelio nuo kibirkščių apsaugančio stiklo.**

Tiekimo sudėtis:

Su standartiniais korundo šlifavimo diskais 36 P ir 60 N, apsaugos nuo kibirkščių akiniais, ruošinio atrama ir šešiabriauniu raktu.

Pastaba:

Tinkamus galandimo diskus rasite Nr. 596100 ir Nr. 568733.

Techninis aprašymas

šlifavimo disko plotis T	20 mm
--------------------------	-------

Maitinimas	Maitinimo šaltinis
maksimalus sūkių skaičius	2980 min ⁻¹
Naudojama galia	400 W
Šlifavimo disko Ø D	150 mm
Gamintojo pavadinimas	DS 150 Plus
šlifavimo disko kiaurymės Ø H	20 mm
Svoris	10,2 kg
Laido ilgis	1,8 m
Nominali galia	230 V