



Reguliuojami veržliarakčiai Joker 6004 Susireguliuojantis, izoliuotas VDE, Tipas: L



Užsakymo data

Užsakymo numeris	813750 L
GTIN	4013288221773
Produktų klasė	63F

Aprašymas

Modelis:

- **Lygiagrečios, glotnios žiaunos.**
- **Naujas tolygus savireguliuojantis dėl paprasto tvirtinimo šešiabriauniais varžtais ir veržlėmis.**
- **Greitas ir paprastas priveržimas neišimant rakto dėl mechaninės terkšlės funkcijos.**
- **Svirties mechanizmas paimant leidžia išvengti slydimo ir pažeidimų.**
- **Ypač mažas vos 30° pasukimo atgal kampas dėl į kampą tvirtinamų prizmių.**

Izoliuota iki 1000 V pagal **DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201**. Saugumą padidina apsauga nuo slydimo priekinėje rankenos dalyje. Papildoma apsauga dėl paslankumo funkcijos, skirtos saugiam neizoliuotų lūpų atidarymui.

Apdirbama medžiaga:

Chromo molibdeno plienas, matinis, chromuotas.

Techninis aprašymas

Užveržimo tarpas	5/8 – 3/4 in
visas ilgis	226 mm
Užveržimo tarpas	16 - 19 mm
Gamintojo pavadinimas	6004 Joker L
Medžiaga	chromo molibdeno plienas
Paviršius	matinis chromuotas
Produkto rūšis	Replių raktas

