


**Pluoštinis diskas Actirox AF 890 (CER), Ø 180 mm, Grūdėtumas: 60****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	566444 60
GTIN	4018875585566
Produktų klasė	56V

Aprašymas**Modelis:**

Atsparus plyšimui, bet labai lankstus **vulkanizuotas pluoštas**. 22,23 mm kiaurymė ir kryžminė įpjova.

Didelio šlifavimo našumo VSM Actirox AF 890 pluoštiniai diskai. Našus šlifavimas ir ilgas tarnavimo laikas.

Grūdelių rūšis: **100% geometrinės formos VSM keraminiai grūdeliai** su abrazyvine danga (TOP DYDIS).

Paskirtis:

Kampiniams šlifuokliams, kurių maksimalus apskritiminis greitis 80 m/s, su šlifavimo lėkštelėmis Nr. 566650 / 6670. **Šlifuoti lygius arba gaubtus paviršius, labai lankstūs.**

Techninis aprašymas

Disko Ø	180 mm
Grūdėtumas	60
Serija	Actirox

Šlifavimo priemonės	Keramin. mišrūs ZA grūd. su aktyvių šlifavimo savybių turinčia danga (TOP SIZE)
Šlifavimo priemonių kodas	Keramika
Šlifavimo priemonių padėklas	Vulkaninis pluoštas
Geležies, sieros ir chloro dalis	<0,1 %
Produkto pavadinimo požymis	Ø 180 mm
Kiaurymės Ø	22,23 mm
optimaliai parinkta medžiagai	Aliuminis
optimaliai parinkta medžiagai	Plienas
maksimalus apskritiminis greitis	80 m/s
Produkto rūšis	Pluoštinis diskas

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Alu Mg	tinka		
Plienas <900 N/mm ²	tinka		
Plienas <1400 N/mm ²	tinka		
Plienas <55 HRC	tinka		
Plienas <60 HRC	tinka		
Plienas <67 HRC	tinka		
INOX	tinka		
Ti	tinka		
Ketus (G)	tinka		
CuZn	tinka		
sausasis	tinka		