



## Freza 90° MEC17, Weldon kotas, Ø D / pjovimo dantų skaičius Z: 32/3mm



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	227505 32/3
GTIN	4960664406661
Produktų klasė	250

### Aprašymas

#### Modelis:

Ilgomis pjovimo briaunomis galima pjauti itin giliai. Mažas pjovimo briaunų skaičius.

### Techninis aprašymas

Tinkamos keičiamos plokštelės	BDMT 170408
Koto Ø D <sub>s</sub> h6	32 mm
Iškyšos ilgis L <sub>1</sub>	40 mm
Keičiamų plokštelių varžtas	229709 (T15; 3,5 Nm)
Bendras ilgis L <sub>viso</sub>	100 mm
maksimalus pjovimo gylis a <sub>p maks.</sub>	15,7 mm
Pjovimo briaunos Ø D <sub>c</sub>	32 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	3
Nuožulos ilgis L, skirtas α <sub>max</sub>	23,6 mm
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo Ø D <sub>max</sub>	62 mm
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo Ø D <sub>min</sub>	57 mm
Nuožulos kampas α <sub>max</sub>	0,61 laipsniai
Ø D <sub>3</sub>	25 mm
Koto tipas	Weldon kotas

Reguliuojamas kampas $\kappa$	90 laipsniai
frezų naudojimas	Nuožulnus frezavimas
frezų naudojimas	Kampų frezavimas
frezų naudojimas	Apskritiminis frezavimas
Vidinis aušinimas	taip
Produkto rūšis	Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui

---

## Priedai

Užveržimo varžtas

229709