

**Šalmas EVO® 3, Spalva: BLUE****Užsakymo data**

Užsakymo numeris

097863 BLUE

GTIN

Produktų klasė

09W

Aprašymas**Modelis:**

EVO® 3 pramoninis apsauginis šalmas pasižymi puikia apsauga dėl tvirto vidinio apmušalo, užtikrinančio dėvėjimo komfortą. **Žemai esantis kaklo dirželis** užtikrina puikų priglundimą.

6 taškų diržų sistema gylis gali būti sureguliuotas taip užtikrinant **maksimalų tvirtinimo tikslumą**. **Šoninis ir galinis vėdinimas** užtikrina optimalų oro srautą korpuso viduje, sumažindamas šalmo temperatūrą vidutiniškai 2-3 laipsniais. Su patogia, funkcionalia **Chamlon™ medvilnine prakaitavimo juoste**. Vidutinio ilgio snapelis. Su dideliu spausdinimo plotu logotipams ir etiketėms.

- **6 taškų diržo juosta**
- **Su užsukamu uždarymu**
- **Integruota vėdinimo sistema**

Standartas:

DIN EN 397

Techninis aprašymas

dydis

53 - 64 cm

Spalva

mėlyna

pločio reguliavimas

Sukamas užraktas

Svoris	372 g
Šalmo ypatybės	Apsauga nuo skysto metalo pusrų
Šalmo ypatybės	Apsauginės savybės išlieka iki -30 °C
Šalmo pagrindo medžiaga	HDPE
Norma	DIN EN 397
Produkto rūšis	Šalmas