

**Freza 90° MEC17, su sriegiu, Ø D / pjovimo dantų skaičius Z: 25/2mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	227515 25/2
GTIN	4960664672943
Produktų klasė	250

Aprašymas**Modelis:**

Ilgomis pjovimo briaunomis galima pjauti itin giliai. Mažas pjovimo briaunų skaičius.

Techninis aprašymas

Tvirtinimo sriegis M	M12
Keičiamų plokštelių varžtas	229709 (T15; 3,5 Nm)
maksimalus pjovimo gylis $a_{p \text{ maks.}}$	15,7 mm
Pjovimo briaunos Ø D _c	25 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	BDMT 170408
Bendras ilgis L _{viso}	35 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	2
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo Ø D _{max}	48 mm
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo Ø D _{min}	43 mm
Nuožulos kampas α_{max}	0,86 laipsniai
Nuožulos ilgis L, skirtas α_{max}	16,6 mm
Ø D ₃	18 mm
Koto tipas	su sriegiu

Reguliuojamas kampas κ	90 laipsniai
frezų naudojimas	Kampų frezavimas
frezų naudojimas	Nuožulnus frezavimas
frezų naudojimas	Apskritiminis frezavimas
Vidinis aušinimas	taip
Produkto rūšis	Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui

Priedai

Užveržimo varžtas	229709
-------------------	--------