

**KERN****Precizinės svarstyklės, tipas 572, Maksimalios svėrimo ribos: 3010g****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	479521 3010
GTIN	4045761356870
Produktų klasė	47D

**Aprašymas****Modelis:**

- **Tvirtas metalinis korpusas.**
- **Paprastas, aiškus valdymas.**
- **Maitinimas iš elektros tinklo arba baterija.**
- **Svėrimo vienetai (pvz., varžto svoris) laisvai programuojami.**
- **Kalibravimo programa CAL: Tikslumo nustatymui (tam reikalingas kalibravimo svarelis užsakomas papildomai).**
- **Vienetai: Pasirenkamas vienetų skaičius 1, 5, 10, 20 vnt. Rodmenų perjungimas iš vienetų į svorio.**
- **Receptūra: autonominis duomenų kaupiklis taros indo svoriui ir sudėtinėms receptūros dalims (neto-viso).**
- **KERN universalus prievadas (KUP): leidžia prijungti išorinius KUP sąsajos adapterius, pvz., RS-232 arba USB duomenų ir valdymo komandų perdavimui, be montavimo sienelės.**

**Tiekimo sudėtis:**

su el. tinklo adapteriu 230 V / 50 Hz, apsauginiu gaubtu.

**Priedai pasirinktinai:**

Išorinis akumuliatorius, duomenų perdavimo laidas, spausdintuvas, sąsajos adapteris, pvz. RS-232, USB pagal užsakymą.

## Techninis aprašymas

Aukštis	85 mm
Svoris neto	2,3 kg
Gamintojo pavadinimas	572
Minimalus vieneto svoris	0,1 g
Padalos vertė	0,01 g
Plotis	180 mm
Linijškumas	±0,05 g
Maitinimas	Maitinimo šaltinis
Maitinimas	Maitinimo šaltinis
maksimalios svėrimo ribos	0 - 3010 g
Atkartojimas	0,02 g
Svėrimo plokštės matmenys	Ø 150 mm
Reguliavimo laikas	3 s
Gylis	310 mm
Kalibravimas	Kainos reikia teirautis
Produkto rūšis	Precizinės svarstyklės