

Garant**Valymo diskas (A), Disko Ø: 125mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	566758 125
GTIN	4067263046882
Produktų klasė	51E

Aprašymas**Modelis:**

Šlifavimo diskai su sintetinė, tolygiai šlifavimo grūdeliais padengta nailono neaustine medžiaga. Labai **atspari, tanki, smulkaus neaustinio audinio struktūra** labai **lanksti** ir užtikrinanti našų šlifavimą.

Paskirtis:

Valymui ir užvartų nuėmimui užtikrinant **glotnų paviršiaus užbaigimą**. Stiklo audinio lėkštelė tinka tiesioginiam tvirtinimui ant kampinių šlifuoiklių.

Techninis aprašymas

Kietumo laipsnis	minkštas
Kiaurymės Ø	22,23 mm
Disko Ø	125 mm
Smulkumo laipsnis	vidutinis
rekomenduojamas sūkių skaičius	5000 - 7000 min ⁻¹
maksimalus sūkių skaičius	11000 min ⁻¹
Šlifavimo priemonių kodas	A

Geležies, sieros ir chloro dalis	< 0,1 %
Forma	plokščias
maksimalus apskritiminis greitis	60 m/s
Produkto rūšis	Rupaus valymo medžiaga

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Alu Mg	tinka		
Plienas <900 N/mm ²	tinka		
Plienas <1400 N/mm ²	tinka		
Plienas <55 HRC	tinka		
Plienas <60 HRC	tinka		
Plienas <67 HRC	tinka		
INOX	tinka		
Ti	tinka		
Ketus (G)	tinka		
CuZn	tinka		
Plastikas, GFK	tinka		
Mediena	tinka		
Dažai	tinka		
Uni	tinka		
drėgnas, maks.	ribotai tinka		
sausasis	tinka		