

**Garant****GARANT Master Mute pereinamosios įvorės Master Mute, Koto Ø DS / Užspaudimo Ø D1: 32/10mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	319431 32/10
GTIN	4067263046646
Produktų klasė	31V

**Aprašymas****Modelis:**

Tinka visų rūšių ištekinimo laikikliams. Optimaliai tinka derinti su vibraciją slopinančiais ištekinimo laikikliais, kaip pvz., GARANT Master Mute, o taip pat ir naudojant kitus ištekinimo peilius (pvz., kietmetalo ištekinimo laikikliai).

**Privalumai:**

Modelyje su įpjova pereinamoji įvorė 100% apjuosia ištekinimo laikiklį, o tai reiškia, kad sumažinama vibracija. Paprastas ir greitas ištekinimo laikiklio lygiavimas naudojant rutulį arba varžtą.

**Paskirtis:**

Įrankių su cilindrinio koto Ø sumažinimui.

**Techninis aprašymas**

Užspaudimo Ø D <sub>1</sub>	10 mm
Ø D	36 mm
Bendras ilgis L	65 mm
Koto Ø D <sub>s</sub>	32 mm
l <sub>2</sub>	5 mm
Produkto rūšis	Pereinamoji įvorė

Virpesiai

slopinantis vibracijas