

Garant
GARANT Master Mute pereinamosios įvorės Master Mute, Koto Ø DS / Užspaudimo Ø D1: 32/25mm

Užsakymo data

Užsakymo numeris	319431 32/25
GTIN	4067263046684
Produktų klasė	31V

Aprašymas
Modelis:

Tinka visų rūšių ištekinimo laikikliams. Optimaliai tinka derinti su vibraciją slopinančiais ištekinimo laikikliais, kaip pvz., GARANT Master Mute, o taip pat ir naudojant kitus ištekinimo peilius (pvz., kietmetalo ištekinimo laikikliai).

Privalumai:

Modelyje su įpjova pereinamoji įvorė 100% apjuosia ištekinimo laikiklį, o tai reiškia, kad sumažinama vibracija. Paprastas ir greitas ištekinimo laikiklio lygiavimas naudojant rutulį arba varžtą.

Paskirtis:

Įrankių su cilindrinio koto Ø sumažinimui.

Techninis aprašymas

Bendras ilgis L	65 mm
Ø D	36 mm
Užspaudimo Ø D ₁	25 mm
Koto Ø D _s	32 mm
l ₂	5 mm
Produkto rūšis	Pereinamoji įvorė

Virpesiai

slopinantis vibracijas