



Pereinamoji įvorė su įpjovomis su aušinimu, Ø 12 mm, Tvirtinimo kiaurymės Ø D1: 8mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	302145 8
GTIN	4060576155241
Produktų klasė	33T

Aprašymas

Modelis:

Schunk GZB-S pereinamoji įvorė.

Su įpjovomis aušinimo kanalui.

Paskirtis:

- **Gręžimui, plėtimui, frezavimui ir įrankių užgalandimui.**
- **Maksimalus lankstumas dėl mažesnio užspaudimo skersmens.**
- **Didelis sukimo momentas užtikrina didesnę apdirbimo apimtį nei naudojant tiesioginį užspaudimą.**
- **Radialinis mušimas ± 5 µm (sistemos tikslumas, kai 3×D).**
- **Radialinis mušimas ± 2 µm (pereinamajai įvorei).**
- **Galima naudoti visuose standartiniuose hidrauliniuose griebtuvuose.**

Tinka:

Hidraulinis griebtuvas, **užveržiamas Ø 20 mm.**

Techninis aprašymas

Bendras ilgis L	52,5 mm
Ø D	12 mm
Užspaudimo Ø D ₁	8 mm
Produkto pavadinimo požymis	Ø 12 mm
Sistemos radialinio mušimo tikslumas	5 µm

Produkto rūšis

Pereinamoji įvorė