



## Įstatoma veržliarakčio galvutė, Rakto dydis: 19mm



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	657323 19
GTIN	4580135821801
Produktų klasė	66F

### Aprašymas

#### Pjovimo režimai:

#### Brėžinio ir formulės legenda:

$l_1$  = svirties ilgis be įstatomo įrankio

$l_2$  = dinamometriniame rakte reguliuojamas matmuo

$l_3$  = svirties ilgis, įskaitant gamyklinio kalibravimo matmenį

$l_4$  = įpjovimo įrankio matmuo

L = bendras įrankio ilgis

$T_1$  = nustatomas sukimo momentas

$T_2$  = nurodytas sukimo momentas

#### Tinka:

dinamometrinis raktas: Nr. 657320 dyd. 2 ir 5

### Techninis aprašymas

Rakto dydis	19 mm
Aukštis h	5 mm
Atstumas tarp kiaurymių centrų S	25 mm
Įstatomas kotas	Ø 6 mm

Plotis b	29 mm
Produkto rūšis	Įstatomas veržliaraktis