



Įstatoma veržliarakčio galvutė, Rakto dydis: 16mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	657323 16
GTIN	4580135821788
Produktų klasė	66F

Aprašymas

Pjovimo režimai:

Brėžinio ir formulės legenda:

l_1 = svirties ilgis be įstatomo įrankio

l_2 = dinamometriniame rakte reguliuojamas matmuo

l_3 = svirties ilgis, įskaitant gamyklinio kalibravimo matmenį

l_4 = įpjovimo įrankio matmuo

L = bendras įrankio ilgis

T_1 = nustatomas sukimo momentas

T_2 = nurodytas sukimo momentas

Tinka:

dinamometrinis raktas: Nr. 657320 dyd. 2 ir 5

Techninis aprašymas

Aukštis h	5 mm
Įstatomas kotas	Ø 6 mm
Plotis b	26 mm
Rakto dydis	16 mm

Atstumas tarp kiaurymių centrų S

25 mm

Produkto rūšis

Įstatomas veržliaraktis