

**Juodi pusbačiai VD 1510 SMC SF ESD, S3 XB, Batų dydis EU: 40****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	092508 40
GTIN	4044348700358
Produktų klasė	09C

Aprašymas**Modelis:**

Apsauginiai batai VARIO DYNAMICS PRO apsaugo kulną ir vidurinę skliauto dalį su **SECURA META COVER vidurinės skliauto dalies apsauga** ir tuo pačiu išlaikomas bato lankstumas.

- **Viršutinė dalis iš labai plono mikropluošto.**
- **Liežuvėlis.**
- **Besiūlė batų konstrukcija.**
- **Pamušalas puikiai praleidžia orą.**
- **Padas Perbunan, Athletic ESD, šiferio pilkumo.**
- **Patogūs įdedami vidpadžiai ERGO-SOFT ESD.**
- **Apsauga nuo elektrostatinio išlydžio (ESD).**

Standartas:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC

Pastaba:

Platus modelis XB – Nr. 092508.

Techninis aprašymas

Lytis	Vyriškas modelis
Apsaugos klasė	S3
Spalva	juoda

vidurinės kojos dalies apsauga	Poliuretano
pado reakcija į kontaktinę šilumą (pado lydymosi taškas)	Virš 200 °C
Batų dydis EU	40
Kojų pirštų apsaugos medžiaga	Aliuminis
Nepraduriami	tekstilinis
šalčio izoliacija	iki -20 °C
Norma	Įdėklai sertifikuoti pagal DGUV 191 dalį
Gamintojo pavadinimas	Pusbačiai VD 1510 SMC SF S3 XB
elektrostatinė savybė	EGB/ESD
Produkto rūšis	Apsauginiai pusbačiai